

# Résistance aux substances chimiques



## CENTROFLON / PVDF

Agents	Conc. [%]		Agents	Conc. [%]	
Acétamide	50	✓	Chlorure de méthylène		✓
Acétone		✓	Lait		✓
Acide formique	10	✓	Acide lactique	90	✓
Ammoniac	10	✓	Bisulfite de sodium	10	✓
Anone		■	Carbonate de sodium	10	✓
Ethanol	96	✓	Chlorure de sodium	10	✓
Ethyléther		✓	Nitrate de sodium	10	✓
Chlorure d'éthylène		✓	Thiosulfate de sodium	10	✓
Essence		✓	Soude caustique	50	✓
Benzène		✓	Nitrobenzène		✓
Bitume			Acide oxalique	10	✓
Acide borique	10	✓	Ozone		☒
Acétate de butyle		✓	Huile de paraffine		✓
Butylène glycol			Perchloroéthylène		✓
Chlorure de calcium	10	✓	Pétrole		✓
Chlorobenzène		✓	Phénol aqueux		✓
Chloroforme		✓	Acide phosphorique	10	✓
Acide citrique	10	✓	Propanol		✓
Clophène A60	50		Pyridine		✓
Cyclohexane		✓	Solution aqueuse P-3		
Cyclohexanone		■	Acide salicylique		✓
Décaline			Acide nitrique	2	✓
Gazole		✓	Acide chlorhydrique	36	✓
Diméthylformamide			Sulfure de carbone		✓
Dioctylphthalate			Acide sulfurique	98	■
Dioxanne		✓	Acide sulfhydrique saturé		✓
Acide acétique concentré		✓	Solutions savonneuses		
Acide acétique	10	✓	Huiles de silicone		✓
Acétate d'éthyle		✓	Solution de soude	10	✓
Acide fluorhydrique	40	✓	Graisses alimentaires		✓
Aldéhyde formique	30	✓	Styrène		
Formamide			Goudron		
Fréon		☒	Tétrachlorure de carbone		✓
Jus de fruit			Tétrahydrofurane		✓
Glycol		✓	Tétraline		
Glycérine		✓	Encre		✓
Urée aqueuse		☒	Méthyl benzène		✓
Fioul		✓	Huile pour transformateurs		✓
Heptane, Hexane		✓	Triéthanolamine		
Isooctane			Trichloréthylène		✓
Isopropanol		✓	Trilon B	10	
Teinture d'iode alcoolique			Vaseline		✓
Lessive de potassium	50	☒	Cire fondue		✓
Dichromate de potassium	10	✓	Eau froide		✓
Permanganate de potassium	1	✓	Eau chaude		✓
Sulfate de cuivre	10	✓	Peroxyde d'hydrogène	30	✓
Huile de lin		✓	Vin, Cognac		✓
Méthanol		✓	Acide tartrique		✓
Méthyléthylcétone		■	Xylène		✓
			Chlorure de zinc	10	✓

✓ = bonne résistance

■ = résistance conditionnelle

☒ = résistance nulle

Toutes les indications mentionnées dans ce document sont conformes à l'état actuel de nos connaissances ; elles visent à informer le lecteur sur nos produits et leurs applications possibles (sauf erreurs et fautes d'impression). Ainsi, elles n'ont pas pour objectif de garantir de manière juridique certaines caractéristiques des produits ou leur adéquation pour une application concrète. Nous n'assurons aucune responsabilité pour les applications, usages, transformations ou autres utilisations de ces informations ou de nos produits, ainsi que pour les conséquences en résultant. L'acheteur assume l'entière responsabilité. Les éventuels droits de propriété industrielle de tiers doivent être pris en compte.

- Epaisseur générale de l'éprouvette : 1 mm

- Contact de l'éprouvette avec les agents indiqués : jusqu'à 12 mois

- La classification des résultats obtenus s'est effectuée en s'appuyant sur les tableaux de matériaux de la DECHEMA (société allemande d'ingénierie chimique et de biotechnologie)

Édition: 15.03.2013